

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 17mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614770 17
GTIN	4062406141356
Trieda položky	61B

## Popis

**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

## Technický opis

Ø krúžku D	33,3 mm
Výška krúžku h <sub>2</sub>	10,7 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	5,8 mm
Dĺžka kľúča L	233 mm
Šírka rozovretia b	37 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč