

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 32mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614770 32
GTIN	4067263001249
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Šírka rozovretia b	63,1 mm
Rozmer cez steny	32 mm
Dĺžka kľúča L	425 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška krúžku h ₂	16,6 mm
Výška rozovretia h ₁	9,4 mm
Ø krúžku D	60 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč