

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 18mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614770 18
GTIN	4067263001171
Trieda položky	61B

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	239 mm
Rozmery cez steny	metrické
Ø krúžku D	33,4 mm
Výška krúžku h ₂	11,2 mm
Výška rozovretia h ₁	6,7 mm
Šírka rozovretia b	39,5 mm
Rozmer cez steny	18 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč