

**HALDER****Kladivo bez spätného rázu s násadou zo sklených vlákien, Ø hlavy kladiva: 60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755001 60
GTIN	4030618312581
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.

Odolná protišmyková 3-zložková násada so sklolaminátovým jadrom.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

**Technický opis**

Celková dĺžka	385 mm
Hmotnosť	1,625 kg
Ø hlavy kladiva	60 mm
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Dĺžka hlavy s nástavcov	145 mm
Materiál násady	Násada zo sklenených vlákien
Séria	SUPERCRAFT®
Označenie výrobcu	SUPERCRAFT

Rukoväť	ergonomický
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

---

## Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 60	754910 60
---	-----------