

Garant GRIDLINE

Pracovní stanica eLevel+ s tmavosivou doskou Eluplan, Dĺžka: 2000/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920022 2000/2
GTIN	4067263001461
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Workstation eLevel+ s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, **konfigurovateľná.**

Upozornenie:

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.

- **Zaznamenanie týchto čísel výrobkov až po predchádzajúcej konzultácii s oddelením Technického nákupu P93, tel +49 89 8391 9165, aktuálna dostupnosť musí byť overená.**
- **Dodržiavajte maximálnu nosnosť, nesmie byť za žiadnych okolností prekročená! Obzvlášť dôležité pri plánovaní nosných stĺpových konštrukcií.**

Technický opis

Séria	Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	670 - 990 mm
Obloženie Pracovná doska	Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Princíp prestavenia výšky	iba s pracovnou doskou
Výška so zadnou stenou	1000 mm
Model	eLevel+
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Hrúbka obloženia	2 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Šírka	2000 mm
Pracovná doska Povrch	antistatický potah, veľmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Povrch pracovnej dosky	tmavosivá
Menovité napätie	250 V
Hmotnosť	105 kg
Materiál pracovná doska	Eluplan
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Hĺbka	800 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Prestavenie výšky Pracovisko	670-990 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm

Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl