

Garant GRIDLINE

**Pracovná stanica eLevel+ so svetlou doskou Eterlux, Dĺžka: 1500/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920024 1500/2
GTIN	4067263001485
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

**Workstation eLevel+** s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

**Povrchová úprava farby:**

**Podnož** v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

**Zdvíhací stĺpik** z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

**Bočná a zadná stena** v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, **konfigurovateľná.**

**Upozornenie:**

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.

- **Zaznamenanie týchto čísel výrobkov až po predchádzajúcej konzultácii s oddelením Technického nákupu P93, tel +49 89 8391 9165, aktuálna dostupnosť musí byť overená.**
- **Dodržiavajte maximálnu nosnosť, nesmie byť za žiadnych okolností prekročená! Obzvlášť dôležité pri plánovaní nosných stĺpových konštrukcií.**

## Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Menovité napätie	250 V
Hrúbka obloženia	2,7 mm
Princíp prestavenia výšky	iba s pracovnou doskou
Materiál pracovná doska	Eterlux
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Pracovná doska Povrch	potah je veľmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Obloženie Pracovná doska	Eterlux (melamín/fenolová živica)
Typ zástrčky Vstup	F
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá
Šírka	1500 mm
Model	eLevel+
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrana pracovnej dosky) od - do	670 - 990 mm
Výška so zadnou stenou	1000 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Séria	Pracovná stanica
Hmotnosť	90 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka	800 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	670-990 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priecinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl