

**HOLEX****Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643633 TX50
GTIN	4062406235758
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Profil Torx®	TX50
Dĺžka	55 mm
Ø na strane vstupu	22 mm
Rozmer profilu A	8,8 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča