



PU špirálová hadica 1/4 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, využitelná dĺžka hadice: 2m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080240 2
GTIN	7391390097453
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C. PU špirálová hadica 1/4 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelovej rýchlospojky Č. 080285 a ocelovej prípojky Č. 080290.

Technický opis

Vnútorň Ø hadice	8 mm
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Materiál	PU špirálová hadica
Farba	modrá
využitelná dĺžka hadice	2 m
Pripojenie rýchlospojka	1/4 palec
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec

maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/4	080285 1/4
Vsuvka s vonkajším závitom 5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/4	080290 1/4