


HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 202610 4 |
| GTIN | 4045197117502 |
| Trieda položky | 12X |

Popis

Prevedenie:

Excentrické podbrúsenie.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Tvar stopky | HA |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,02 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 4 mm |
| Počet zubov Z | 4 |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,023 mm |
| Ø stopky D_s | 4 mm |
| Celková dĺžka L | 36 mm |
| Dĺžka britov L_c | 8 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Povrchová úprava | TiAlN |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $1 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 280 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 200 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 105 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 80 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 60 | M |
| GG(G) | vhodný | 90 | K |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |