


Garant**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202720 10
GTIN	4045197117908
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený uhol chrpta.

Technický opis

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	30 mm
Ø vôle D_1	9,8 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Počet zubov Z	4
Ø rezných hrán D_c	10 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	73 mm
Dĺžka britov L_c	25 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzdúch	vhodný		