

Garant**TK guľová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 0,6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207372 0,6
GTIN	4045197600301
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:****GARANT Diabolo:**

Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.

Kuželový prechod s 1,5° (uhol α).

Tolerancia: obrys polomeru = $\pm 0,005$ mm.

Technický opis

L ₂	27 mm
Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán D _c	0,6 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC	0,005 mm
Ø D ₂	1,9 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	1,4 mm
Ø vôle D ₁	0,55 mm
Ø stopky D _s	3 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Dĺžka britov L _c	0,8 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	0,3 mm
Séria	Diabolo

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	170	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	150	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	135	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	95	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		