

Garant**APMT 100320 TR, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215928 INOX
GTIN	4045197303301
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Upozornenie:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100320 TR
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		