

EFFBE**Inštalčný prvok HPRSF, Maximálna nosnosť: 850kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086004 850
GTIN	2050000971570
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

Elastoméne-kovové inštalčné prvky v kompaktnej konštrukcii, odolné voči pošmyknutiu s vyrovnaním uhla.

Použitie:

Na osadenie strojov bez ukotvenia do podlahy. Výškové nastavenie je možné len na strane stroja (vonkajšie).

Upozornenie:

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 – SLM12.

Technický opis

Uhol uchopenia W	120 Stupeň
Maximálna nosnosť	850 kg
Ø D	80 mm
Výška H	17 mm
Druh produktu	Protivibračný inštalčný prvok

