

**Garant****45° fazetková fréza, stopka Weldon, Ø D: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216100 8
GTIN	4045197133458
Trieda položky	210

**Popis****Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Dĺžka výčnelku $L_1$	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	SD.. 090308
maximálny Ø skosenia $D_{\text{max}}$	20,2 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø D	8 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP