

Garant**SCLT 05T104, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Trieda položky	21A

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,06 – 0,15 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hrúbka platne E	1,98 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCLT 05T104
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		