



Vyfukovacia pištoľ, plast s pevne namontovanou trubicou, Dĺžka výfukovej trubice: 90mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080250 90
GTIN	2050000970252
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Rozsah balenia:

Vrátane ocelevej nasúvacej spojky č. 080290 veľ. 1/4.

Upozornenie:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Technický opis

Dĺžka výfukovej trubice	90 mm
Hodnota prietoku	500 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Ochranný štít, transparentný pre vyfukovaciu pištoľ Vonkajší Ø 100	080256 100
Súprava trubkových a hmlových dýz	080257
Súprava magnetických držiakov, séria	080261
Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/4	080290 1/4