

Garant**APMT 100302 TR, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215918 INOX
GTIN	4045197303226
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Upozornenie:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100302 TR
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		