

Garant**SDGT 090308 FN, HU7815, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Stabilné otočné frézovacie doštičky, **presne sintrované s pozitívnymi lámačmi triesok.**
Rovinná a dosadacia plocha precízne vybrúsená.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDGT 090308 FN
Typ	HU7815
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	120	N
CuZn	vhodný	250	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		