


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Stabilné otočné frézovacie doštičky, **presne sintrované s pozitívnymi lámačmi triesok.**
Rovinná a dosadacia plocha precízne vybrúsená.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDLT 090308 EN
Typ	HB7535
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	100	S
GG(G)	podmienene vhodný	150	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		