

Garant**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Ø D: 17,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SD.. 090308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Ø stopky D_5 h6	16 mm
maximálny Ø skosenia D_{max}	29,8 mm
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø D	17,5 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP