


ZDET 16M532 FR-721, GH1, Typ: ALU

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220826 ALU
GTIN	4059782504738
Trieda položky	28E

Popis
Odporúčanie::

Pri výmene doštičiek vymeňte, prosím, aj skrutky. Náhradné skrutky sa dodávajú spolu s výmennými doštičkami.

Upozornenie:

f_z pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

f_z pre hladenie a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
f_z pre hrubovanie do $a_{p,max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
Typ	HLINÍK
f_z pre predhladenie a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Uhlový Polomer	3,2 mm
Hrúbka platne S	5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDET 16M532 FR-721
Typ	GH1

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1640	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1370	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1095	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		