

**EFFBE****Inšalačný prvok HPRSF, Maximálna nosnosť: 2000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086004 2000
GTIN	2050000971587
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

Elastoméne-kovové inšalačné prvky v kompaktnej konštrukcii, odolné voči pošmyknutiu s vyrovnaním uhla.

**Použitie:**

Na osadenie strojov bez ukotvenia do podlahy. Výškové nastavenie je možné len na strane stroja (vonkajšie).

**Upozornenie:**

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 – SLM12.

**Technický opis**

Ø D	100 mm
Maximálna nosnosť	2000 kg
Uhol uchopenia W	120 Stupeň
Výška H	19 mm
Druh produktu	Protivibračný inšalačný prvok

