



PU špirálová hadica 1/4 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, využitelná dĺžka hadice: 6m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080240 6
GTIN	7391390134356
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C. PU špirálová hadica 1/4 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm 6 m ISO B.

Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelovej rýchlospojky Č. 080285 a ocelovej prípojky Č. 080290.

Technický opis

Pripojenie rýchlospojka	1/4 palec
využitelná dĺžka hadice	6 m
Materiál	PU špirálová hadica
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec
Farba	modrá
Vnútorň Ø hadice	8 mm
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar

Druh produktu

Hadica

Príslušenstvo

Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/4

080290 1/4

Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/4

080285 1/4