

HOLEX**45° čelná fréza, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Trieda položky	220

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepeľou č. **674252 vel. 20IP**.**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
maximálny vonkajší Ø D _{max}	93 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø rezných hrán D _c	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	MTC
Norma	Výrobná norma
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848
--	--------