


SEKT 1204 AFTN, HBM020, Typ: UNI**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Trieda položky	22A

Popis**Prevedenie:**

Karbidové otočné rezné platničky s povrchovou úpravou PVD na obrábanie širokej škály materiálov. Univerzálny rezný materiál umožňuje procesne spoľahlivú prácu v meniacich sa prevádzkových podmienkach. Tieto otočné rezné platničky sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a pevnosťou pri lome, ako aj možnosťou použitia na mokré a suché obrábanie.

Upozornenie:

$a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Hrúbka platne E	4,76 mm
Typ	UNI
Posuv f_z na zub	0,08 - 0,40 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEKT 1204 AFTN
Typ	HBM020
Rezný materiál	HM

Hrúbka platne	4,76 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	290	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		