

HOLEX**APPT 160408 PDSR, HBM020, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Trieda položky	22A

Popis**Prevedenie:**

Karbidové otočné rezné platničky s povrchovou úpravou PVD na obrábanie širokej škály materiálov. Univerzálny rezný materiál umožňuje procesne spoľahlivú prácu v meniacich sa prevádzkových podmienkach. Tieto otočné rezné platničky sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a pevnosťou pri lome, ako aj možnosťou použitia na mokré a suché obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

$a_{p_{max}} = 7,0$ mm.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f_z na zub	0,12 - 0,44 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APPT 160408 PDSR
Typ	HBM020

Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,26 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	290	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		