

**APPT 100308 PDSR, HBM020, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215888 UNI
GTIN	4067263002055
Trieda položky	22A

**Popis****Prevedenie:**

Karbidové otočné rezné platničky s povrchovou úpravou PVD na obrábanie širokej škály materiálov. Univerzálny rezný materiál umožňuje procesne spoľahlivú prácu v meniacich sa prevádzkových podmienkach. Tieto otočné rezné platničky sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a pevnosťou pri lome, ako aj možnosťou použitia na mokré a suché obrábanie.

**Upozornenie:**

$a_{p_{max}} = 4,8 \text{ mm}$ .

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	UNI
Posuv $f_z$ na zub	0,12 - 0,27 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APPT 100308 PDSR
Typ	HBM020

Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,56 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	290	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		