

HOLEX**6-hranná hlavica, 3/8 palca plne izolovaný, Rozmer cez steny: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637687 15
GTIN	4067263080442
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

S plastovou izoláciou **do 1 000 V** podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Upozornenie:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej oblasti sa smie kombinovať len **plne izolované** náradie (č. 637681 - 637689).

Technický opis

Dĺžka	45 mm
Ø na strane výstupu	26 mm
Rozmer cez steny	15 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	DIN EN 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Povrch	s plastovou izoláciou
s profilom AS-drive	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

