

**ZDET 16M530 FR-721, GH1, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220824 ALU
GTIN	4059782503380
Trieda položky	28E

**Popis****Odporúčanie::**

Pri výmene doštičiek vymeňte, prosím, aj skrutky. Náhradné skrutky sa dodávajú spolu s výmennými doštičkami.

**Upozornenie:**

$f_z$  pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

$f_z$ pre hladenie $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Typ	HLINÍK
$f_z$ pre hrubovanie do $a_{p \max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ pre predhladenie $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Uhlový Polomer	3 mm
Hrúbka platne S	5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDET 16M530 FR-721
Typ	GH1

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1640	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1370	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1095	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		