

Garant**RDEX 12T3 MOSN, HB7535, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212280 INOX
GTIN	4045197303783
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDEX 12T3 MOSN
Rezný materiál	HM
Typ	HB7535
Posuv f_z na zub	0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	175	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	175	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	60	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		