



## Pásová brúska na rúrky, Typ: 72227560



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

Pásová brúska na rúrky s **extrémne vysokým obrábacím výkonom**. Ideálna na **obrábanie rúr a rúrových kolien** – čistenie, odstraňovanie nábehových farieb, brúsenie zvarov až po prípravu na leštenie a leštenie do zrkadlového lesku. Variabilný rozsah otáčok pre brúsne, flisové a leštiace pásy. **Vylepšené vedenie pásu**. Brúska na rúry pre malé polomery, plynulá regulácia otáčok na brúsenie, satinovanie a leštenie do vysokého lesku.

Minimálna vzdialenosť medzi stenami 50 mm.

#### Výhoda:

- **Efektívny úber zvarových spojov vďaka optimálnej rýchlosti rezu brúsnych pásov.**
- **Plynulá regulácia otáčok na brúsenie, satinovanie a leštenie do vysokého lesku už namontovaných držiadiel.**
- **Pružné brúsne pásy sa optimálne prispôbujú aj úzkym ohybom potrubia a vytvárajú tak povrchy bez výstupkov.**
- **Obvodové brúsenie v rozsahu 360° len v 2 pracovných krokoch.**
- **Voliteľné kladky pre nízku svetlú výšku steny.**
- **Ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Gulôčkové ložiská s ochranou proti prachu.**

#### Rozsah balenia:

Brúska na rúry FEIN RS 17-70 E.

Dodávané bez príslušenstva v krabici.

#### Upozornenie:

Brusné pásy z tkaniny nájdete od Č. 558011.

## Technický opis

Rozsah otáčok	2700 - 8500 min <sup>-1</sup>
Pozvoľný štart	áno
Ø rúry, ktorá sa dá obrobiť	8 - 80 mm
Príkion	1700 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	230 V
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Dĺžka kábla	4 m
Šírka pásu	20; 40 mm
maximálna rýchlosť pásu	9 - 27 mm/s
Hmotnosť	4,64 kg
Označenie výrobcu	RS 17-70 E
Dĺžka pásu	815 mm
Druh produktu	Pásová brúska na rúrky