

**Teleskopický viacúčelový rebrík, 4-dielny, Počet priečok: 4X6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Multifunkčný prikladací rebrík, dvojitý rebrík a schodiskový rebrík v jednom. Pracovná výška nastaviteľná v rozstupe priečok 280 mm pre všetky varianty. Priečky a stĺpiky spojené kvalitným lemovaním s vysokou pevnosťou. Kompaktné prepravné rozmery, možnosť zloženia na úsporu miesta. Jednoducho ovládateľný, automaticky sa zapínajúci bezpečnostný hliníkový lamelový kĺb. Bezpečné nastavenie výšky pomocou 4 ťahových rúkavätí z hliníkového tlakového odliatku. S výklopnými stabilizátormi na použitie ako jednoduchý prikladací rebrík podľa EN 131-1 (nie pre veľ. 4 × 3). Stabilizátory sa dajú zložiť pri preprave alebo pri použití ako dvojitý rebrík, čím sa šetrí miesto.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

Hmotnosť	22 kg
Dĺžka zložený	1,86 m
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca.	4,4 m

Hĺbka zložený	0,21 m
Schod Prevedenie	priečka
Prikladací rebrík Pracovná výška cca.	7,1 m
Šírka zložený	0,78 m
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	6,4 m
Počet schodíkov	4x6
Norma	DIN EN 131-2
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík