

**Teleskopický viacúčelový rebrík, 4-dielny, Počet priečok: 4X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966111 4X5
GTIN	4003866413843
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Multifunkčný prikladací rebrík, dvojitý rebrík a schodiskový rebrík v jednom. Pracovná výška nastaviteľná v rozstupe priečok 280 mm pre všetky varianty. Priečky a stĺpiky spojené kvalitným lemovaním s vysokou pevnosťou. Kompaktné prepravné rozmery, možnosť zloženia na úsporu miesta. Jednoducho ovládateľný, automaticky sa zapínajúci bezpečnostný hliníkový lamelový kĺb. Bezpečné nastavenie výšky pomocou 4 ťahových rúkavätí z hliníkového tlakového odliatku. S výklopnými stabilizátormi na použitie ako jednoduchý prikladací rebrík podľa EN 131-1 (nie pre veľ. 4 × 3). Stabilizátory sa dajú zložiť pri preprave alebo pri použití ako dvojitý rebrík, čím sa šetrí miesto.

Norma:**DIN EN 131.****Technický opis**

Hmotnosť	18 kg
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca.	3,85 m
Dĺžka zložený	1,58 m

Počet schodíkov	4x5
Hĺbka zložený	0,21 m
Norma	DIN EN 131-2
Šírka zložený	0,71 m
Prikladací rebrík Pracovná výška cca.	6,05 m
Schod Prevedenie	priečka
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	5,3 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík