

**Teleskopický viacúčelový rebrík, 4-dielny, Počet priečok: 4X4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966111 4X4
GTIN	4003866413836
Trieda položky	96Z

**Popis****Prevedenie:**

Multifunkčný prikladací rebrík, dvojité rebrík a schodiskový rebrík v jednom. Pracovná výška nastaviteľná v rozstupe priečok 280 mm pre všetky varianty. Priečky a stĺpiky spojené kvalitným lemovaním s vysokou pevnosťou. Kompaktné prepravné rozmery, možnosť zloženia na úsporu miesta. Jednoducho ovládateľný, automaticky sa zapínajúci bezpečnostný hliníkový lamelový kĺb. Bezpečné nastavenie výšky pomocou 4 ťahových rúkaví z hliníkového tlakového odliatku. S výklopnými stabilizátormi na použitie ako jednoduchý prikladací rebrík podľa EN 131-1 (nie pre veľ. 4 × 3). Stabilizátory sa dajú zložiť pri preprave alebo pri použití ako dvojité rebrík, čím sa šetrí miesto.

**Norma:****DIN EN 131.****Technický opis**

Dvojité rebrík Pracovná výška cca.	3,35 m
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	4,2 m
Šírka zložený	0,64 m

Schod Prevedenie	priečka
Norma	DIN EN 131-2
Prikladací rebrík Pracovná výška cca.	5 m
Počet schodíkov	4×4
Hmotnosť	15 kg
Hĺbka zložený	0,21 m
Dĺžka zložený	1,3 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík