

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Obsah (ml príp. l): 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088006 200
GTIN	4067263120551
Trieda položky	01L

**Popis****Prevedenie:**

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.

**Extrémna odmasťovacia sila** vďaka hybridnej technológii. Pripálené nečistoty, špeciálne tuky, oleje, sadze, odery gummy, asfalt, vosky a pasty sa rozpustia pôsobením rastlinných výťažkov a prostredníctvom tenzidnej technológie sa rýchlo odstránia z povrchu. 200-litrový plastový sud. Power Force je vodný čistiaci prostriedok s nízkou penivosťou na báze obnoviteľných surovín. Prírodné aktívne zložky účinne rozpúšťajú nečistoty bez toho, aby narušili povrchy. Príjemná vôňa, absencia rozpúšťadiel a prchavých organických látok z neho robia dokonalého spoločníka pre výkonnú a bezpečnú prácu. Power Force je účinnou alternatívou rozpúšťadiel. Okrem ručného použitia sa môže používať aj v zariadeniach na čistenie dielov. V tejto aplikácii sa čistič môže použiť niekoľkokrát a podporuje myšlienku cyklu. Tým sa nielen šetrí zdroj, ale sa aj predchádza vzniku odpadu. Na základe certifikátu NSF sa čistiaci prostriedok používa nielen na údržbu, ale aj v potravinárskom priemysle.

- **Bez označenia.**
- **Môže sa používať manuálne a mechanicky.**
- **Certifikát NSF pre potravinársky sektor.**
- **Vhodný na plnenie postrekovacích fliaš a tlakových postrekovačov.**

**Technický opis**

Teplota Rozsah použitia	2 - 40 °C
Bod varu	100 °C
Farba	transparentná
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Tvar	tekuté
Hodnota pH	10,5 - 11
Obsah	200 l
Teplota skladovania	2 - 35 °C
Tesnosť	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Prevedenie	sud
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Univerzálny čistič