

HOLEX**6-hranný nástrčný skrutkovač 3/8" plne izolovaný, Šesthran: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637689 5
GTIN	4067263112785
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

S plastovou izoláciou **do 1 000 V** podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

DIN 7422.

Upozornenie:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej oblasti sa smie kombinovať len **plne izolované** náradie (č. 637681 - 637689).

Technický opis

neizolovaná dĺžka čepele	16 mm
Dĺžka	75 mm
Šesthran	5 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	s plastovou izoláciou
s guľôčkovou hlavou	nie
s pridržiavacím krúžkom	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

