

**PU tkaná hadica, modrá, Dĺžka 50 m, Vnútorňý Ø hadice (menovitá šírka): 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080220 8
GTIN	7391390087850
Trieda položky	08A

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica. Vynikajúca odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a nevodným roztokom. Prevádzkový tlak 16 bar.

Hadica so zosilnením pomocou polyesterových vlákien. Rozsah teploty –15 °C až 60 °C.

**Technický opis**

Vnútorňý Ø hadice (menovitá šírka)	8 mm
Materiál	PU tkanivová hadica
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Dĺžka hadice	50 m
Farba	modrá
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Atribút Názov produktu	Dĺžka 50 m
Druh produktu	Hadica

---

## Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Stream-Line Vnútrotný Ø prípojky  
hadice (menovitá šírka) 8

---

080297 8