


Garant**Elektronická skúšačka krútiaceho momentu, Maximálny ťahovací moment: 350Nm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654413 350
GTIN	4067263152446
Trieda položky	61D

Popis

Prevedenie:

Na použitie mechanických a digitálnych značkových momentových kľúčov (nie HCT) a skrutkovačov, nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných, pravotočivých a ľavotočivých momentových kľúčov a skrutkovačov.

- **Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2,8-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom a dvojistou stupnicou. S pamäťovým indikátorom.**
- **Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času) a 20 konfigurovatelných skúšobných prípadov.**
- **Režimy: Nepretržité zobrazenie (Track), detekcia bodu ohybu (First-Peak) a zobrazenie maximálnej hodnoty (Peak-Hold).**
- **Montáž: Môže sa pripevniť na ploché povrchy (stôl, stena atď.) pomocou 4 skrutiek (M10).**
- **3 otvory na bezpečné uloženie adaptérov (zväčšovací prvok).**
- **Výstup dát: možný prostredníctvom USB-C. Dáta možno exportovať ako súbor vo formáte *.csv.**
- **Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skúšobných prípadov. Okrem toho je možné nastaviť, že ak sa skúšobný prípad nevykoná správne, je možné pokračovať v práci len po zadaní hesla.**

- **Výstražné signály:** Optické (zmena farby displeja) a akustické (zvukový signál). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Akustická výstraha môže byť podľa potreby deaktivovaná.
- **Trieda ochrany IP40**
- **Jazyky:** Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
- **Výrobné nastavenie:** Obnovenie výrobných nastavení je možné.
- **Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom a dátumom poslednej kalibrácie.** Dátum ďalšej kalibrácie je možné nastaviť na skúšobnom prístroji krútiaceho momentu.

Meracie jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcia:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Presnosť:

V smere a proti smeru hodinových ručičiek: +/- 1 %.

Rozsah balenia:

Dátový kábel USB-C (1,8 m), napájacia jednotka, adaptér krajiny (typ A, C, G a I), osvedčenie o zhode. Vráťane stabilného plastového kufra.

Upozornenie:

Vhodné prídavné adaptéry sú k dispozícii pod č. 649550 a č. 650006.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	350 Nm
Zobrazovací prístroj výška	86 mm
Rozlíšenie	0,1 Nm
Rozsah merania	20 - 350 Nm
Zobrazovací prístroj hĺbka	161 mm
Upínací štvorhran	1/2 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 40
Hmotnosť	3 kg
Zobrazovací prístroj šírka	146 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 400/2	020140 400/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2