

**Viacúčelový navijak so základným príslušenstvom, Nosnosť: 1,6t****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 086021 1,6 |
| GTIN | 3600230181196 |
| Trieda položky | 08Y |

Popis**Prevedenie:**

Viacúčelové kladkostroje sú prenosné zariadenia na zdvíhanie, ťahanie a napínanie. Ťažné lano sa ručne vloží do viacúčelového kladkostroja a predopne alebo sa odstráni. Samostatné pákové ovládanie pre zdvíhanie a spúšťanie, možno použiť všetky dĺžky lana.

Viacúčelový kladkostroj s doplnkovým základným vybavením, pozostávajúci z pákovej rúry, 20 m lana s hrotom a zaveseného háku, navinutého na ručnom navijaku.

Upozornenie:

Ďalšie viacúčelové kladkostroje (napr. „Jockey“ alebo pre osobnú dopravu) a príslušenstvo sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Nosnosť | 1,6 t |
| Hmotnosť páková rúra | 2,4 kg |
| Označenie výrobcu | T 516D |
| Nosnosť kg | 1600 kg |
| Hmotnosť kladkostroj | 13,5 kg |
| Druh produktu | Viacúčelový kladkostroj |

