



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovanom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
Montážny závit M	M16
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Ø D_3	18 mm
Ø rezných hrán D_c	35 mm

Počet rezných hrán Z	3
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	17,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,19 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------