

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 5X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 5X0,5
GTIN	4067263152408
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Ø závitu	5 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Hĺbka závitu	15 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Druh závitu	MF
Veľkosť závitu	M5x0,5
Norma	DIN 374
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Celková dĺžka L	70 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		