

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 4-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133353 4-40
GTIN	4067263161417
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit **UNC ASME-B1.1**.

Technický opis

Chodov na palec	40
Norma	DIN 371
Hĺbka závitú	8,52 mm
Druh závitú	UNC
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø závitú	2,84 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Veľkosť závitú	4-40 UNC

Počet rezných hrán Z	2
Ø otvoru pod závit	2,35 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		