

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135255 M4
GTIN	4067263162001
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Stúpanie závitov	0,7 mm
Hĺbka závitú	10 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Veľkosť závitú	M4
Ø stopky D _s	4,5 mm
Ø závitú	4 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Druh závitú	M
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		