

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNF: 7/8-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 133404 7/8-14 |
| GTIN             | 4067263161998 |
| Trieda položky   | 12H           |

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Použitie:**

Pre jednotné jemné závity **UNF ASME-B1.1**.

**Technický opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Počet napínacích drážok | 3          |
| Norma                   | DIN 374    |
| Ø závit                 | 22,23 mm   |
| Rezný materiál          | HSS E      |
| Veľkosť závit           | 7/8-14 UNF |
| Chodov na palec         | 14         |
| Celková dĺžka L         | 125 mm     |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Ø stopka štvorhranu     | 14,5 mm    |
| Ø otvoru pod závit      | 20,4 mm    |
| Druh závit              | UNF        |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stúpanie závitov         | 1,814 mm                                  |
| Počet rezných hrán Z     | 3   |
| Hĺbka závitú             | 66,69 mm                                  |
| Séria                    | Clever Tap                                |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Tolerančná trieda        | 2B  |
| Forma nábehu             | B   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník                       | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 12             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 12             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 6              | P       |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                | vhodný            |                |         |