

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 5/8-11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Použitie:**

Pre jednotný hrubý závit **UNC ASME-B1.1**.

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	13,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Druh závit	UNC
Stúpanie závitov	2,309 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	15,88 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	110 mm
Veľkosť závit	5/8-11 UNC
Rezný materiál	HSS E

Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Chodov na palec	11
Hĺbka závitú	47,64 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		