

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 10-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137868 10-24
GTIN	4067263162322
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **HSS-E**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Technický opis

Hĺbka závit	12 mm
Ø závit	4,83 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Chodov na palec	24
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	3,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Veľkosť závit	10-24 UNC

Druh závitů	UNC
Norma	DIN 371
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		