

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNF: 1/4-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133404 1/4-28
GTIN	4067263161912
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotné jemné závity **UNF ASME-B1.1**.

Technický opis

Veľkosť závit	1/4-28 UNF
Norma	DIN 371
Ø závit	6,35 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	28
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Druh závit	UNF
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Hĺbka závit	19,05 mm

Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	80 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		