

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 8-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137868 8-32
GTIN	4067263162315
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **HSS-E**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Technický opis

Ø stopky D _s	4,5 mm
Druh závit	UNC
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Ø závit	4,16 mm
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Veľkosť závit	8-32 UNC
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	10,4 mm

Chodov na palec	32
Celková dĺžka L	63 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		