

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNF: 1/2-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133404 1/2-20
GTIN	4067263161950
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotné jemné závity **UNF ASME-B1.1**.

Technický opis

Hĺbka závitú	38,1 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Druh závitú	UNF
Stúpanie závitov	1,27 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Norma	DIN 374
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	11,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E

Chodov na palec	20
Ø závitu	12,7 mm
Veľkosť závitu	1/2-20 UNF
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		