

**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 22X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 22X1,5
GTIN	4067263161783
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Veľkosť závit	M22×1,5
Ø otvoru pod závit	20,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závit	66 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	MF
Stúpanie závitov	1,5 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374

Ø závitů	22 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		